
















manufactured in Japan





N Անվանում		Նկարագրություն	Գին	
KSK Rubber Dam Clamps, Glossy		ԿԼԱՄՊԵՐ ՄՈԼՅԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, փայլուն		
1	Rubber Dam Clamp no.3, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների մոյարների համար, ատամի ոչ հստակ/քիչ արտահայտված Էկվատորի և/կամ Էապես քայքայված մեղիալ մակերեսի դեպքում: Թևիկներով:	3300	
2	Rubber Dam Clamp no.W3, Glossy	Կլամպ՝ դիստոպիկ տեղակայում ունեցող փոքր մոյարների, վերին ծնոտի շեղանկյան տեսք ունեցող մոյարների և 8-րդ ատամների համար: Անթև:	3300	
3	Rubber Dam Clamp no.7, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների համար: Ոչ ագրեսիվ կլամպերն են: Հարմար է կիրառել Բլեքի I դասի խռոչների դեպքում՝ ֆիսուրային կարիեսի բուժման ժամանակ:	3300	
4	Rubber Dam Clamp no.8, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների մոյարների համար: Օգտագործվում է խիստ քայքայված պսակային հատվածով ատամների համար, նաև ատամի վզիկային հատվածում հյուսվածքի հղկման ժամանակ: Թևիկներով:	3300	
5	Rubber Dam Clamp no.8A, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով մոյարների համար:	3300	






6	Rubber Dam Clamp no.W8A, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պասկային հատվածով մոյարների համար: Առանց թևիկների, Brinker B1 կլամպի անալոգ:	3300	
7	Rubber Dam Clamp no.12A, Glossy	Կլամպ՝ լրացուցիչ ռետենցիոն կետերով (վագրի սեղմակ): Նախատեսված է վերին ծնոտի ձախ կողմի 3-րդ մոյարի և ստորին ծնոտի աջ կողմի 3-րդ մոյարի համար: Կարող է օգտագործվել խիստ վնասված ատամների, անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների համար, ատամների էկվատորի բացակայության դեպքում:	3300	
8	Rubber Dam Clamp no.13A, Glossy	Կլամպ՝ լրացուցիչ ռետենցիոն կետերով (վագրի սեղմակ): Նախատեսված է վերին ծնոտի աջ կողմի 3-րդ մոյարի և ստորին ծնոտի ձախ կողմի 3-րդ մոյարի համար: Կարող է օգտագործվել խիստ վնասված ատամների, անշարժ օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների համար, ատամների էկվատորի բացակայության դեպքում:	3300	
9	Rubber Dam Clamp no.14A, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների մասնակի ծկթած մոյարների համար, ինչպես նաև ատամի զգալիորեն քայքայված պասկային հատվածի կամ ամբողջությամբ քայքայված մեզիալ պատի դեպքում:	3300	
10	Rubber Dam Clamp no.26, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների համար: Առանց թևիկների: Իդեալական է միջին չափերի պասկային հատված ունեցող ատամների համար: Առանց թևիկների:	3300	
11	Rubber Dam Clamp no.42, Glossy	Brinker B2 կլամպի անալոգ: Վերին ծնոտի ձախ կողմի մոյարների համար: Օգտագործվում է ատամի խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պասկային հատվածի դեպքում: Առանց թևիկների:	3300	
12	Rubber Dam Clamp no.43, Glossy	Brinker B3 կլամպի անալոգ: Վերին ծնոտի աջ կողմի մոյարների համար: Օգտագործվում է ատամի խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պասկային հատվածի դեպքում: Առանց թևիկների:	3300	
13	Rubber Dam Clamp no.U67, Glossy	Կոմպակտ կլամպ վերին և ստորին ծնոտների մոյարների համար: Հարմար է դիստոպիկ տեղակայում ունեցող ատամների հետ աշխատելիս: Առանց թևիկների:	3300	
14	Rubber Dam Clamp no.138, Glossy	Կլամպ երրորդ մոյարների համար, ձախ: Առանց թևիկների, ասիմետրիկ այտերը գտնվում են տարբեր հարթություններում: Այն իդեալական խարիսխային կլամպ է երկարաձիգ հատվածների մեկուսացման համար, երբ հենակետային ատամի վեստիբուլյար կողմից տարածության պակաս կա՝ պայմանավորված հիվանդի ծնոտի ոսկորների անատոմիական հարաբերակցությամբ:	3300	

15	Rubber Dam Clamp no.139, Glossy	Կլամպ երրորդ մոյարների համար, աջ: Առանց թևիկների, ասիմետրիկ այտերը գտնվում են տարբեր հարթություններում: Այն իդեալական խարիսխային կլամպ է երկարաձիգ հատվածների մեկուսացման համար, երբ հենակետային ատամի վեստիբուլյար կողմից տարածության պակաս կա՝ պայմանավորված հիվանդի ծնոտի ոսկորների անատոմիական հարաբերակցությամբ:	3300	
KSK Rubber Dam Clamps, Glossy		ԿԼԱՄՊԵՐ ՊՐԵՄՈԼՅԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, փայլուն		
16	Rubber Dam Clamp no.0, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների պրեմոյարների և վերին ծնոտի կտրիչների համար: Թևիկներով:	3300	
17	Rubber Dam Clamp no.00, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների պրեմոյարների և ստորին ծնոտի կտրիչների համար: Թևիկներով:	3300	
18	Rubber Dam Clamp no.1, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով ժանիքների և պրեմոյարների համար: Թևիկներով:	3300	
19	Rubber Dam Clamp no.W2A, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոյարների համար, որոնք ունեն աննշան վնասված պսակային հատված և/կամ արտահայտված էկվատոր ունեցող : Առանց թևիկների:	3300	
20	Rubber Dam Clamp no.22, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոյարների համար, որոնք ունեն աննշան վնասված պսակային հատված և/կամ արտահայտված էկվատոր: Առանց թևիկների: Հարմար է ռաբեր դամը դակած հատվածով կլամպի վրա տեղադրելիս: Առանց թևիկների:	3300	
21	Rubber Dam Clamp no.27, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով ժանիքների և պրեմոյարների համար: Առանց թևիկների:	3300	
22	Rubber Dam Clamp no.207, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոյարների համար , որոնք ունեն աննշան վնասված պսակային հատված և/կամ արտահայտված էկվատոր: Ունի լայն թևիկներ:	3300	
KSK Rubber Dam Clamps, Glossy		ԿԼԱՄՊԵՐ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, փայլեցված		

23	Rubber Dam Clamp no.6, Glossy	Կլամպ՝ «թիթեռնիկ»՝ վերին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար:	3300	
24	Rubber Dam Clamp no.9, Glossy	Կլամպ՝ «թիթեռնիկ»՝ ստորին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար:	3300	
25	Rubber Dam Clamp no.44, Glossy	Brinker B4 կլամպի անալոգ: Ունիվերսալ միկրո-կլամպ՝ ատամների բոլոր խմբերի համար: Բրինկերի ամենահայտնի կլամպն է: Կիրառվում է վզիկային կարիեսի վերականգման, ուղիղ կոմպոզիտային վերականգնումների, ինչպես նաև օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների ֆիքսացիայի համար:	3300	
26	Rubber Dam Clamp no.210, Glossy	Կլամպ՝ «թիթեռնիկ»՝ վերին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար:	3300	
27	Rubber Dam Clamp no.212, Glossy	Կլամպ՝ «թիթեռնիկ»՝ վերին և ստորին ծնոտների կտրիչների, ժանիքների և պրեմոյարների համար: Առանց թևիկների:	3300	
28	Rubber Dam Clamp no.212SA, Glossy	Ցերվիկալ կլամպ «թիթեռնիկ» վերին և ստորին ծնոտների կտրիչների, ժանիքների և պրեմոյարների համար: Brinker B5 կլամպի անալոգ: Առանց թևիկների:	3300	
KSK Rubber Dam Clamps, Glossy		ԿԼԱՄՊԵՐ "ՎԱԳՐԻ"՝ ՐԵՏԵՆՑԻՈՆ ԱՏԱՄԼԵՐՈՎ, փայլեցված		
29	Tiger Clamp no.1T, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով ժանիքների և պրեմոյարների համար: Թևիկներով:	4200	
30	Tiger Clamp no.9T, Glossy	Կլամպ՝ «թիթեռնիկ»՝ ստորին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար: Թևիկներով:	4200	
31	Tiger Clamp no.14T, Glossy	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների պսակային հատվածում զգալիորեն քայքայված կամ ամբողջովին քանդված մեդիալ պատով մոյարների համար: Թևիկներով:	4200	
KSK Rubber Dam Clamps, Matt		ԿԼԱՄՊԵՐ ՊՐԵՄՈԼՅԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, փայլատ		
32	Rubber Dam Clamp no.Y10 Matt *	Ստորլսդային խորը կլամպ պրեմոյարների համար: Առանց թևիկների:	4800	

KSK Rubber Dam Clamps, Black		ԿԼԱՄՊԵՐ ՄՈԼՅԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, սև ծածկույթով: Հատուկ օքսիդային շերտը նվազագույնի է հասցնում փայլը լույսով աշխատելիս և մեծացնում կոնտրաստը՝ մանրադիտակով աշխատելիս:		
33	Rubber Dam Clamp no.W3, Black	Կլամպ՝ դիստոպիկ տեղակայում ունեցող փոքր մոյարների, վերին ծնոտի շեղանկյան տեսք ունեցող մոյարների և 8-րդ ատամների համար: Անթև:	4800	
34	Rubber Dam Clamp no.W8A, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով մոյարների համար: Առանց թևիկների: Brinker B1 կլամպի անալոգ:	4800	
35	Rubber Dam Clamp no.U67, Black	Կոմպակտ կլամպ վերին և ստորին ծնոտների մոյարների համար: Հարմար է դիստոպիկ տեղակայում ունեցող ատամների հետ աշխատելիս: Առանց թևիկերի:	4800	
KSK Rubber Dam Clamps, Black		ԿԼԱՄՊԵՐ ՊՐԵՄՈԼՅԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, սև ծածկույթով		
36	Rubber Dam Clamp no.0, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների պրեմոյարների և վերին ծնոտի կտրիչների համար: Թևիկներով:	4800	
37	Rubber Dam Clamp no.1, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով ժանիքների և պրեմոյարների համար: Թևիկներով:	4800	
38	Rubber Dam Clamp no.W2A, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոյարների համար, որոնք ունեն աննշան վնասված պսակային հատված, պահպանված ֆերուլա և/կամ արտահայտված Էկվատոր ունեցող : Առանց թևիկների:	4800	
39	Rubber Dam Clamp no.22, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների ժանիքների և պրեմոյարների համար, որոնք ունեն աննշան վնասված պսակային հատված և/կամ արտահայտված Էկվատոր: Առանց թևիկների: Հարմար է ռաբեր դամը դակած հատվածով կլամպի վրա տեղադրելիս: Առանց թևիկների:	4800	
40	Rubber Dam Clamp no.27, Black	Կլամպ՝ վերին և ստորին ծնոտների խիստ վնասված, գրեթե բացակայող պսակային հատվածով ժանիքների և պրեմոյարների համար: Առանց թևիկների:	4800	
KSK Rubber Dam Clamps, Black		ԿԼԱՄՊԵՐ ՖՐՈՆՏԱԼ ԱՏԱՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, սև ծածկույթով		

41	Rubber Dam Clamp no.9, Black	Կլամպ` «թիթեռնիկ» ստորին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար:	4800	
42	Rubber Dam Clamp no.44, Black	Brinker B4 կլամպի անալոգ: Ունիվերսալ միկրո-կլամպ` ատամների բոլոր խմբերի համար: Բրինկերի ամենահայտնի կլամպն է: Կիրառվում է վզիկային կարիեսի վերականգման, ուղիղ կոմպոզիտային վերականգնումների, ինչպես նաև օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաների ֆիքսացիայի համար:	4800	
43	Rubber Dam Clamp no.210, Black	Կլամպ` «թիթեռնիկ» վերին ծնոտի կտրիչների և ժանիքների համար:	4800	
44	Rubber Dam Clamp no.212SA, Black	Ցերվիկալ կլամպ «թիթեռնիկ» վերին և ստորին ծնոտների կտրիչների, ժանիքների և պրեմոյարների համար: Brinker B5 կլամպի անալոգ: Առանց թևիկների:	4800	
45	Clamp Organizer No.12	Կլամպերի օրգանայզեր No.12, չափերը` 150 x 90 մմ	15000	
46	Clamp Organizer No.18	Կլամպերի օրգանայզեր No.18, չափերը` 160 x 120 մմ	20000	
Rubber Dam Instruments and Accessories		ՐԱԲԵՐ-ԴԱՄԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ և ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ		
47	KSK Rubber Dam Clamp Forceps	ԱՔՑԱՆ ԿԼԱՄՊԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԶԱՄԱՐ: Չափերը` 165x70 մմ: Առանձնահատուկ է ծայրերի ձևով (առանց գնդիկների)` կլամպերը առավել հեշտ և հարմար տեղադրելու/հանելու համար:	17000	
48	KSK Rubber Dam Punch	Ռաբեր դամի դակիչ - Դամի լաթի վրա անցքերստանալու համար: Ainsworth տիպի: Չափերը` 155x75 մմ: Անցքերի քանակը` 5:	27000	

49	KSK Dental Dam (cut) 6"x 6" Non-Latex Blue	Րաբեր-դամ լաթեր առանց լատեքսի : 20 հատ, չափերը՝ 6" x 6" (152 մմ x 152 մմ): Հաստությունը՝ 0.20 մմ, կապույտ, առանց բույրի:	9500	
50	KSK Dental Dam (cut) 6"x 6" Non-Latex Powder-Free Purple	Րաբեր-դամ լաթեր՝ առանց լատեքսի և տալկի: 15 հատ, չափերը՝ 6" x 6" (152 մմ x 152 մմ): Հաստությունը՝ 0.25 մմ, մանուշակագույն, անանուխի բույրով:	12500	
Root Canal Treatment				
51	MTA Carrier	Գործիք արմատախողովակի մեջ MTA տեղադրելու համար:	26000	
Prosthetics				
52	Elliots Separator	Սեպարատոր Elliot: Ունիվերսալ գործիք, որը թույլ է տալիս ստեղծել իդեալական ամուր կոնտակտներ ատամների միջև՝ օրիգինալ դիզայնի և պտուտակի շնորհիվ :	19000	
53	Ivorys Separator	Սեպարատոր Ivory: Հատուկ գործիք վերին և ստորին ծնոտների ատամնաշարի ֆրոնտալ հատվածում կոնտակտային ատամները միմյանցից կարճաժամկետ հեռացնելու համար, ինչը ապահովում է պերիորոնտալ կապանի էլաստիկությունը:	24000	
54	KSK Sectional Matrix Ring	Օղակները նախատեսված են մատրիցան ատամների վրա պահելու համար:	17500	